



Zylinder-Reinigungsgeräte / Glasurbrecher


1/4"-Antriebsschaft (flexibel) zum Einspannen in elektrische Bohrmaschinen, selbstspreizende nachspannbare Segmentarme, auswechselbare Segmente

kleine Modelle (CH-64, CH-63) als **Reinigungsgeräte** für Rohre, Zylinder, Lagerschalen

größere Modelle ab CH-68 als **Glasurbrecher** für Kompressionszylinder



Art.-Nr.	Zyl.-Ø mm	Segmente	Segment- ↔ mm	↔ ^{MAX} mm	 g
CH-64	13 - 55	2	28	220	70
CH-63	20 - 60	3	28	210	80
CH-68	35 - 80	3	50	220	110
CH-61	50 - 125	3	75	270	400
CH-62	50 - 175	3	100	310	440
CH-69	150 - 240	3	100	315	415




Bedienungsanleitung


1. Gerät in Bohrmaschinenfutter spannen.
2. Segmente vollständig in den Zylinder einführen.
3. Spann-Druck durch Drehen der Spann-Mutter regulieren.
Nicht zu straff einstellen.
4. Stets für gute Schmierung sorgen.
5. Während des Arbeitsvorganges darauf achten, daß alle Segmente vollständig im Zylinder sind und bleiben.
6. Gerät auf und nieder bewegen, um einen gleichmäßigen Reinigungs-Effekt zu erreichen.
Achtung: Nicht mit zu hohen Drehzahlen arbeiten



Schutzbrille tragen!

Ersatz-Segmente

Art.-Nr.	für Gerät	e Stück	↔ ^{MAX} mm	Körnung	 g
CH-64-1	CH-64	2	28	standard	8
CH-64-14	CH-64	2	28	fein	8
CH-63-1	CH-63 / 68	3	28	standard	12
CH-63-14	CH-63 / 68	3	28	fein	12
CH-63-21	CH-63 / 68	3	50	standard	33
CH-63-24	CH-63 / 68	3	50	fein	33
CH-63-34	CH-63 / 68	3	19	fein	11
CH-61-12-S	CH-61 / 62	3	75	standard	75
CH-61-14-S	CH-61 / 62	3	75	fein	75
CH-61-100	CH-61 / 62	3	75	grob	75
CH-62-12-S	CH-61 / 62 / 69	3	100	standard	90
CH-62-14-S	CH-61 / 62 / 69	3	100	fein	90
CH-62-100	CH-61 / 62 / 69	3	100	grob	90




Körnung: grob = 100 Grit — standard = 220 Grit — fein = 400 Grit

Zylinder-Hongeräte

	Art.-Nr.			
			mm	g
	10430	für Zylinder-Ø 45 – 67 mm schwenkbarem Schaft; mit 10441, 10442, 10443, Bürste und Segment-Feile, im stabilen Plastikkoffer, Maße 320 x 150 x 90 mm	225	1.850
	10450	für Zylinder-Ø 76 – 108 mm mit schwenkbarem Schaft, Mikrometer-Schraub-Kopf für präzise Einstellung; mit 10468-2, 10469-2, Bürste und Segment-Feile, im stabilen Plastikkoffer, Maße 320 x 150 x 90 mm	460	2.900

Hon- und Wisch-Segmente für 10430

Sätze mit je 2 Hon- und 2 Wisch-Segmenten

	Art.-Nr.	für Zylinder-Ø mm	Körnung		
				mm	g
	10441	45-55	180	90	65
	10442	52-62	180	90	80
	10443	60-67	180	90	95

weitere Hon- und Wisch-Segmente sind auf Anfrage lieferbar

Hon- und Wisch-Segmente für 10450

Sätze mit je 2 Hon- und 2 Wisch-Segmenten

	Art.-Nr.	für Zylinder-Ø mm	Körnung		
				mm	g
	10468-2	76-108	80	128	170
	10469-2	76-108	180	128	170

weitere Hon- und Wisch-Segmente sind auf Anfrage lieferbar



Körnung: 80 Grit = grob — 180 Grit = standard — 250 Grit = fein